



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 12:44

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/xbo-r-180w45c-ofr-osram-xenon-short-arc-p-19888.html>



XBO R 180W/45C OFR Osram xenon short ARC

Cena internetowa brutto	2 580,00 PLN
Cena internetowa netto	2 097,56 PLN
Cena detaliczna	2 680,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	W-010
Kod producenta	4052899315198
Kod EAN	4052899315198
Producent	OSRAM
» Kelwiny [°K]	5700
» Moc [W]	180
Negocjacja	tak
» Trzonek	Specjalny

Opis produktu

XBO R 180W/45, Osram
Chłodzenie wymuszone
Pozycja świecenia p20

NAED 69186

Trzonek (standardowy nazwa) FaXP2.5
Złącze do lampy - Kostka

Rodzaj prądu DC
Budowa moc 180W
Moc lampy 150 ... 210
Napięcie lampy 12,8 ... 14,8 V
Prąd lampy 11,75 ... 12,25
Nominalne 180W watach

Średnica 64,0 mm
Długość z zaw. bazowej. kołki bazowe / connect 90,5 mm
Montaż długość 81,5 mm
Reflektor Średnica [PIM] 67 mm
Długość 90,00 mm

Żywotność 500 h

Strumień świetlny 800 lm
Ogniskowa 45,0 mm

Lampy XBO to krótkie lampy łukowe, w których łuk rozładowania spala się w atmosferze czystego ksenonu gazu pod wysokim ciśnieniem.



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Najważniejsze właściwości i korzyści:

- Bardzo duża jasność (punktowe źródło światła)
- Światło dzienne temperatura barwowa ok.. 6000°K
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym
- Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra> 95)
- Ciągłe jakość kolorów, niezależnie od typu lampy i mocy lampy
- Stoła barwa światła przez cały okres eksploatacji lampy
- Długa żywotność
- Wysoka stabilność łuku
- Hot restart
- Możliwość przyciemniania
- Natychmiastowe światło na rozpoczęcie

Bezpieczeństwo:

Ze względu na wysokie luminancji, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne, zarówno w stanie zimnej i ciepłej, lampy XBO musi być używany tylko w odpowiednich zamkniętych obudowach. Zawsze używaj Kurtki ochronne dostarczone przy obchodzeniu się z tymi lampami. Mogą być używane tylko jako otwartych lamp jeżeli odpowiednie środki ostrożności. Więcej informacji jest dostępne na żądanie lub można znaleźć w ulotce dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Pracuje w urządzeniach:

- mikroskop stomatologiczny Carl Zeitz Pro Ergo

- » Trzonek: **Specjalny**
- » Moc [W]: **180**
- » Kelwiny [°K]: **5700**